



Porte-pinces OZ Forme E3, VDI 40, Type: 1,5-25



Données de commande

N° commande	319550 1,5-25
GTIN	4045197191434
Classe d'article	32V

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: E

Code couleur queue VDI: VDI 40

Pinces de serrage adaptées: 462 E

Capacité d_2 : 2 - 25 mm

\varnothing moyeu d_6 : 83 mm

l_9 : 75 mm

Description technique

l_8	59 mm
Capacité d_2	2 - 25 mm
Pinces de serrage adaptées	462 E
l_3	22 mm
\varnothing moyeu d_6	83 mm
\varnothing ext. d_{10}	60 mm
l_9	75 mm

Forme	E
Taille VDI	VDI 40
Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-outils VDI