

**Douille de réduction, Ø de queue d: 50/40mm****Données de commande**

N° commande	319426 50/40
GTIN	4045197586926
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

**Utilisation:**

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

**Description technique**

Exécution	Trou long
$l_1$	75 mm
$l_2$	5 mm
$\varnothing d_4$	54 mm
Queue $\varnothing d_1$	50 mm
$\varnothing$ serrage $d_2$	40 mm
Type de produit	Douille de réduction

