

HAINBUCH**Etau MANOK plus, Type / Format: RD65****Données de commande**

N° commande	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Classe d'article	33H

Description**Exécution:**

Etau fixe en laiton massif. Force de serrage, précision et rigidité élevées. Surface rectifiée pour montage à l'horizontale, butée intégrée.

Utilisation:

Utilisations multiples, p. ex. centres d'usinage, instruments de mesure, perceuses à colonne, etc.

Adapté(s) pour:

Têtes de serrage codes art.329910 – 329946.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.

Remarque(s):

Utiliser le dispositif de changement 329832 réf. 65.

Description technique

Longueur L	184 mm
Largeur B	184 mm
Hauteur H	120 mm
Poids	23,5 kg

Dimensions de l'attachement	RD65
Ø cercle trous	126 mm
Répétabilité	0,01 mm
Ecartement trous de fixation	126 mm
Force serrage max.	105 kN
Plage de serrage	4 - 65 mm
Butée de profondeur	92 mm
Tolérance dim. rainure	20 H7
Type de produit	Etaux de serrage

Accessoires

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 21,5 mm	329934 21,5
Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 9 mm	329932 9
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 52 mm	329934 52
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 56 mm	329930 56
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 26,5 mm	329930 26,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 55,5 mm	329934 55,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 31 mm	329930 31
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 29,5 mm	329934 29,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 22 mm	329934 22
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 31,5 mm	329934 31,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 56,5 mm	329934 56,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 20,5 mm	329934 20,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 26,5 mm	329934 26,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 59,5 mm	329930 59,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 53 mm	329930 53
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 24 mm	329930 24
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 39,5 mm	329930 39,5
Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 8,5 mm	329932 8,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 10,5 mm	329930 10,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 11 mm	329934 11
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 33,5 mm	329934 33,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 34 mm	329930 34
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 46,5 mm	329930 46,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 55 mm	329930 55
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 62 mm	329934 62
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 4 mm	329930 4
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 43 mm	329934 43
	329930 21

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 21 mm	
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 16 mm	329930 16
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 11 mm	329930 11
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 52 mm	329930 52
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 42,5 mm	329934 42,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 46 mm	329934 46
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 31,5 mm	329930 31,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 5 mm	329930 5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 12,5 mm	329930 12,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 22 mm	329930 22
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 37 mm	329930 37
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 55,5 mm	329930 55,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 19 mm	329934 19
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 63,5 mm	329934 63,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 60,5 mm	329934 60,5
Tête de serrage douce Ø alésage initial 40 mm	329936 40
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 44,5 mm	329934 44,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 27 mm	329930 27

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 51,5 mm	329930 51,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 23 mm	329934 23
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 39 mm	329930 39
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 31 mm	329934 31
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 13,5 mm	329930 13,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 54 mm	329930 54
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 60 mm	329930 60
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 49,5 mm	329930 49,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 11,5 mm	329930 11,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 33 mm	329934 33
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 18 mm	329930 18
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 62,5 mm	329930 62,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 46 mm	329930 46
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 39,5 mm	329934 39,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 57,5 mm	329934 57,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 23 mm	329930 23
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 30 mm	329934 30
	329934 18

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 18 mm

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 34 mm

329934 34

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 38,5 mm

329930 38,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 32,5 mm

329930 32,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 23,5 mm

329930 23,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 42 mm

329930 42

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 13 mm

329930 13

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 36,5 mm

329930 36,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 32 mm

329934 32

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 36,5 mm

329934 36,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 53,5 mm

329930 53,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 40 mm

329930 40

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 16,5 mm

329930 16,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 57 mm

329934 57

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 64 mm

329930 64

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 35,5 mm

329930 35,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 29,5 mm

329930 29,5

329934 53

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 53 mm

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 54,5 mm

329934 54,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 25,5 mm

329930 25,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 58,5 mm

329930 58,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 58,5 mm

329934 58,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 53,5 mm

329934 53,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 15,5 mm

329934 15,5

Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 10 mm

329932 10

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 38 mm

329934 38

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 61 mm

329934 61

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 29 mm

329930 29

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 61,5 mm

329930 61,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 60 mm

329934 60

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 21,5 mm

329930 21,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 34,5 mm

329930 34,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 48 mm

329934 48

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 52,5 mm

329930 52,5

329934 65

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 65 mm

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 48,5 mm

329930 48,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 61,5 mm

329934 61,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 54 mm

329934 54

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 62 mm

329930 62

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 28 mm

329930 28

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 56,5 mm

329930 56,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 45,5 mm

329934 45,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 25 mm

329934 25

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 51 mm

329930 51

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 44 mm

329930 44

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 38 mm

329930 38

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 42,5 mm

329930 42,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 57,5 mm

329930 57,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 7,5 mm

329930 7,5

Tête de serrage douce Ø alésage initial 20 mm

329936 20

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 33 mm

329930 33

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 43,5 mm

329934 43,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 9 mm	329930 9
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 28 mm	329934 28
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 59,5 mm	329934 59,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 24,5 mm	329930 24,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 21 mm	329934 21
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 49 mm	329930 49
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 58 mm	329930 58
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 8,5 mm	329930 8,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 37 mm	329934 37
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 51 mm	329934 51
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 12 mm	329930 12
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 12 mm	329934 12
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 13 mm	329934 13
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 32,5 mm	329934 32,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 63,5 mm	329930 63,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 27 mm	329934 27
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 4,5 mm	329930 4,5
	329934 35

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 35 mm

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 34,5 mm

329934 34,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 30,5 mm

329934 30,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 19,5 mm

329930 19,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 6,5 mm

329930 6,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 17 mm

329934 17

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 48 mm

329930 48

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 43 mm

329930 43

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 47 mm

329930 47

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 7 mm

329930 7

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 47,5 mm

329930 47,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 44 mm

329934 44

Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 8 mm

329932 8

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 59 mm

329934 59

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 57 mm

329930 57

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 54,5 mm

329930 54,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 5,5 mm

329930 5,5

329934 14

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 14 mm	
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 9,5 mm	329930 9,5
Tête de serrage douce Ø alésage initial 5 mm	329936 5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 10 mm	329930 10
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 11,5 mm	329934 11,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 48,5 mm	329934 48,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 50,5 mm	329930 50,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 50,5 mm	329934 50,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 15 mm	329930 15
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 32 mm	329930 32
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 19,5 mm	329934 19,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 56 mm	329934 56
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 17,5 mm	329930 17,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 28,5 mm	329930 28,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 64,5 mm	329934 64,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 47,5 mm	329934 47,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 45 mm	329930 45
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 18,5 mm	329930 18,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 42 mm	329934 42
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 24,5 mm	329934 24,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 41 mm	329934 41
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 52,5 mm	329934 52,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 20 mm	329934 20
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 40,5 mm	329930 40,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 30,5 mm	329930 30,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 41,5 mm	329930 41,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 51,5 mm	329934 51,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 33,5 mm	329930 33,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 37,5 mm	329930 37,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 27,5 mm	329934 27,5
Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 14,5 mm	329930 14,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 36 mm	329934 36
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 35,5 mm	329934 35,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 46,5 mm	329934 46,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 47 mm	329934 47
	329930 61

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 61 mm

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 29 mm

329934 29

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 23,5 mm

329934 23,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 35 mm

329930 35

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 16 mm

329934 16

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 65 mm

329930 65

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 25,5 mm

329934 25,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 63 mm

329934 63

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 44,5 mm

329930 44,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 24 mm

329934 24

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 37,5 mm

329934 37,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 16,5 mm

329934 16,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 49 mm

329934 49

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 14,5 mm

329934 14,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 12,5 mm

329934 12,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 38,5 mm

329934 38,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 20,5 mm

329930 20,5

329930 60,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 60,5 mm

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 59 mm

329930 59

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 15 mm

329934 15

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 18,5 mm

329934 18,5

Tête de serrage douce Ø alésage initial 8 mm

329936 8

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 6 mm

329930 6

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 49,5 mm

329934 49,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 36 mm

329930 36

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 26 mm

329934 26

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 17,5 mm

329934 17,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 45,5 mm

329930 45,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 28,5 mm

329934 28,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 39 mm

329934 39

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 43,5 mm

329930 43,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 22,5 mm

329930 22,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 27,5 mm

329930 27,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 14 mm

329930 14

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 55 mm

329934 55

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 25 mm	329930 25
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 26 mm	329930 26
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 58 mm	329934 58
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 50 mm	329930 50
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 41,5 mm	329934 41,5
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 40 mm	329934 40
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 41 mm	329930 41
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 13,5 mm	329934 13,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 64,5 mm	329930 64,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 15,5 mm	329930 15,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 8 mm	329930 8
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 30 mm	329930 30
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 22,5 mm	329934 22,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 19 mm	329930 19
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 45 mm	329934 45
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 63 mm	329930 63
Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 40,5 mm	329934 40,5
	329930 20

Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 20 mm

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 50 mm

329934 50

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 64 mm

329934 64

Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 17 mm

329930 17

Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 9,5 mm

329932 9,5

Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 62,5 mm

329934 62,5