

**HAINBUCH****Etau MANOK plus, Type / Format: SE65****Données de commande**

N° commande	329960 SE65
GTIN	2050001926005
Classe d'article	33H

**Description****Exécution:**

Etau fixe en laiton massif. Force de serrage, précision et rigidité élevées. Surface rectifiée pour montage à l'horizontale, butée intégrée. Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.

**Utilisation:**

Utilisations multiples, p. ex. centres d'usinage, instruments de mesure, perceuses à colonne, etc.

**Adapté(s) pour:**

Têtes de serrage codes art. 329970 – 329976.

**Livraison:**

Avec 1 clé de serrage.

**Remarque(s):**

Utiliser le dispositif de changement 329832 réf. 65.

**Description technique**

Poids	23,5 kg
Hauteur H	120 mm
Largeur B	184 mm

Longueur L	184 mm
Dimensions de l'attachement	SE65
Ø cercle trous	126 mm
Répétabilité	0,01 mm
Force serrage max.	45 kN
Ecartement trous de fixation	126 mm
Plage de serrage	4 - 65 mm
Tolérance dim. rainure	20 H7
Butée de profondeur	92 mm
Type de produit	Etaux de serrage

## Accessoires

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 34 mm	329974 34
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 19 mm	329970 19
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 29 mm	329970 29
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 33,5 mm	329970 33,5
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 47 mm	329970 47
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 49 mm	329970 49
Tête de serrage douce Ø alésage initial 5 mm	329976 5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 17,5 mm	329974 17,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 48 mm	329974 48
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 10,5 mm	329970 10,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 37,5 mm	329970 37,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 20,5 mm	329974 20,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 20,5 mm	329970 20,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 44 mm	329970 44
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 43,5 mm	329970 43,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 51,5 mm	329974 51,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 54 mm	329970 54
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 18,5 mm	329974 18,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 62,5 mm	329974 62,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 12,5 mm	329970 12,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 60,5 mm	329974 60,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 51 mm	329970 51
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 48,5 mm	329970 48,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 6,5 mm	329970 6,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 21 mm	329974 21
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 65 mm	329970 65
Tête de serrage douce Ø alésage initial 20 mm	329976 20
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 27 mm	329970 27

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 23 mm	329970 23
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 63,5 mm	329970 63,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 12,5 mm	329974 12,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 63 mm	329974 63
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 27 mm	329974 27
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 49,5 mm	329970 49,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 51,5 mm	329970 51,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 55 mm	329974 55
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 44 mm	329974 44
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 33 mm	329974 33
Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 8,5 mm	329972 8,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 44,5 mm	329970 44,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 12 mm	329974 12
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 30 mm	329974 30
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 30,5 mm	329974 30,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 64 mm	329974 64
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 5 mm	329970 5
	329970 29,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 29,5 mm	
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 50,5 mm	329970 50,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 17 mm	329970 17
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 37 mm	329974 37
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 47,5 mm	329970 47,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 56,5 mm	329974 56,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 13,5 mm	329974 13,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 51 mm	329974 51
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 36 mm	329974 36
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 39,5 mm	329974 39,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 9 mm	329970 9
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 21 mm	329970 21
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 39 mm	329970 39
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 54,5 mm	329970 54,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 31 mm	329970 31
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 53,5 mm	329974 53,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 50 mm	329970 50
	329970 45,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 45,5 mm

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 14,5 mm

329974 14,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 18 mm

329970 18

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 13 mm

329974 13

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 16 mm

329970 16

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 53 mm

329970 53

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 19 mm

329974 19

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 57 mm

329974 57

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 47,5 mm

329974 47,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 29 mm

329974 29

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 44,5 mm

329974 44,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 57,5 mm

329974 57,5

Tête de serrage douce Ø alésage initial 40 mm

329976 40

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 23 mm

329974 23

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 62,5 mm

329970 62,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 22 mm

329974 22

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 27,5 mm

329974 27,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 35,5 mm

329974 35,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 54 mm	329974 54
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 33 mm	329970 33
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 41 mm	329970 41
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 61,5 mm	329974 61,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 38 mm	329974 38
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 15 mm	329970 15
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 48,5 mm	329974 48,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 17 mm	329974 17
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 28,5 mm	329970 28,5
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 27,5 mm	329970 27,5
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 57 mm	329970 57
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 24 mm	329974 24
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 7,5 mm	329970 7,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 25 mm	329974 25
Tête de serrage Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 43 mm	329970 43
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 63,5 mm	329974 63,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 59,5 mm	329974 59,5
	329970 26,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 26,5 mm

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 38,5 mm

329974 38,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 11,5 mm

329970 11,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 42,5 mm

329974 42,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 28 mm

329974 28

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 28,5 mm

329974 28,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 13 mm

329970 13

Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 9,5 mm

329972 9,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 4,5 mm

329970 4,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 52 mm

329970 52

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 32,5 mm

329974 32,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 52,5 mm

329974 52,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 64 mm

329970 64

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 56 mm

329974 56

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 61 mm

329974 61

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 40 mm

329970 40

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 22,5 mm

329974 22,5

329970 35



Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 35 mm

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 40 mm

329974 40

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 14 mm

329970 14

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 4 mm

329970 4

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 60 mm

329970 60

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 38 mm

329970 38

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 31,5 mm

329970 31,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 34 mm

329970 34

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 11 mm

329970 11

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 39,5 mm

329970 39,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 29,5 mm

329974 29,5

Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 8 mm

329972 8

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 24,5 mm

329974 24,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 11,5 mm

329974 11,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 46,5 mm

329970 46,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 20 mm

329970 20

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 58 mm

329974 58

329974 32

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 32 mm

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 45 mm

329970 45

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 7 mm

329970 7

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 16,5 mm

329970 16,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 8,5 mm

329970 8,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 32 mm

329970 32

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 61 mm

329970 61

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 10 mm

329970 10

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 55 mm

329970 55

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 14,5 mm

329970 14,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 46 mm

329970 46

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 6 mm

329970 6

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 17,5 mm

329970 17,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 9,5 mm

329970 9,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 58,5 mm

329970 58,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 45 mm

329974 45

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 30,5 mm

329970 30,5

329974 50

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 50 mm

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 46,5 mm

329974 46,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 19,5 mm

329974 19,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 59,5 mm

329970 59,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 5,5 mm

329970 5,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 49 mm

329974 49

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 31,5 mm

329974 31,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 20 mm

329974 20

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 41,5 mm

329974 41,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 41 mm

329974 41

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 22 mm

329970 22

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 57,5 mm

329970 57,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 19,5 mm

329970 19,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 42 mm

329970 42

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 15 mm

329974 15

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 49,5 mm

329974 49,5

Tête de serrage lisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 62 mm

329970 62

329974 26,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 26,5 mm

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 60,5 mm

329970 60,5

Tête de serrage avec Rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 9 mm

329972 9

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 34,5 mm

329970 34,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 46 mm

329974 46

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 58,5 mm

329974 58,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 43 mm

329974 43

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 59 mm

329974 59

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 64,5 mm

329974 64,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 58 mm

329970 58

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 16 mm

329974 16

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 25,5 mm

329970 25,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 42 mm

329974 42

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 40,5 mm

329970 40,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 11 mm

329974 11

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 45,5 mm

329974 45,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 52 mm

329974 52

329970 26

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 26 mm	
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 36,5 mm	329974 36,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 22,5 mm	329970 22,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 39 mm	329974 39
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 43,5 mm	329974 43,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 26 mm	329974 26
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 21,5 mm	329974 21,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 30 mm	329970 30
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 16,5 mm	329974 16,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 53,5 mm	329970 53,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 15,5 mm	329974 15,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 40,5 mm	329974 40,5
Tête de serrage douce Ø alésage initial 8 mm	329976 8
Tête de serrage avec rainures transversales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 10 mm	329972 10
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 25 mm	329970 25
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 25,5 mm	329974 25,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 18,5 mm	329970 18,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 37,5 mm	329974 37,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 55,5 mm	329970 55,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 63 mm	329970 63
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 54,5 mm	329974 54,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 42,5 mm	329970 42,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 23,5 mm	329970 23,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 38,5 mm	329970 38,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 36 mm	329970 36
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 8 mm	329970 8
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 61,5 mm	329970 61,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 33,5 mm	329974 33,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 35 mm	329974 35
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 12 mm	329970 12
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 56,5 mm	329970 56,5
Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 24 mm	329970 24
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 23,5 mm	329974 23,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 55,5 mm	329974 55,5
Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 65 mm	329974 65
	329970 28

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 28 mm

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 31 mm

329974 31

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 48 mm

329970 48

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 52,5 mm

329970 52,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 35,5 mm

329970 35,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 47 mm

329974 47

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 24,5 mm

329970 24,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 21,5 mm

329970 21,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 37 mm

329970 37

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 36,5 mm

329970 36,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 64,5 mm

329970 64,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 34,5 mm

329974 34,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 13,5 mm

329970 13,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 62 mm

329974 62

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 53 mm

329974 53

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 50,5 mm

329974 50,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 60 mm

329974 60

329970 15,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 15,5 mm

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 32,5 mm

329970 32,5

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 18 mm

329974 18

Tête de serrage avec Rainures transversales et longitudinales Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 14 mm

329974 14

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 56 mm

329970 56

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 41,5 mm

329970 41,5

Tête de serragelisse Ø de serrage (par pas de 0,5 mm) 59 mm

329970 59