



Porte-pinces ER Forme E4, VDI 40, Pour pinces ER: 32 ER



Données de commande

N° commande	319700 32
GTIN	4045197191489
Classe d'article	32V

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: E

Code couleur queue VDI: VDI 40

Pinces de serrage adaptées: 470 E (ER 32)

Capacité d_2 : 2 - 20 mm

d_6 : 83 mm

l_9 : 62 mm

Description technique

Pinces de serrage adaptées	470 E (ER 32)
Pour pinces ER	32
d_{10}	50 mm
d_6	83 mm
l_3	22 mm
l_8	49 mm

Capacité d ₂	2 - 20 mm
l ₉	62 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 40
Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-outils VDI