



Porte-pinces ER Forme E4, VDI 40, Pour pinces ER: 40 ER



Données de commande

N° commande	319700 40
GTIN	4045197191496
Classe d'article	32V

Description

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: E

Code couleur queue VDI: VDI 40

Pinces de serrage adaptées: 472 E (ER 40)

Capacité d_2 : 3 - 26 mm

d_6 : 83 mm

l_9 : 75 mm

Description technique

Pour pinces ER	40
l_9	75 mm
l_8	61 mm
d_6	83 mm
Pinces de serrage adaptées	472 E (ER 40)
d_{10}	63 mm

l_3	22 mm
Capacité d_2	3 - 26 mm
Forme	E
Taille VDI	VDI 40
Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-outils VDI