



Meuleuse d'angle compacte, Type: 722177



Données de commande

N° commande	077111 722177
GTIN	4014586875316
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.

- **Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.**
- **Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.**
- **Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).**
- **Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.**

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Référence fabricant: WSG 11-125

Puissance absorbée: 1100 W

Vitesse de rotation max.: 11 000 min⁻¹

Ø disque max.: 125 mm

Prof. de tronçonnage max.: 33 mm

Poids: 2,2 kg

Description technique

Poids	2,2 kg
-------	--------

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Référence fabricant	WSG 11-125
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Dispositif homme-mort	non
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Puissance absorbée	1100 W
Vitesse de rotation max.	11 000 min ⁻¹
Ø disque max.	125 mm
Particularité	Modèle court
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle