



## Tourelle à changement rapide, Type: AA



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 318000 AA     |
| GTIN             | 4045197315687 |
| Classe d'article | 36A           |

### Description

#### Utilisation:

Placer la tourelle sur un support le plus plan possible et la fixer. Pour ce faire, il convient d'abord d'aléser le perçage du disque de centrage. L'alignement est réalisé avec la barre d'alésage serrée dans le porte-outils et à la broche. Régler alors l'aiguille sur le repère zéro du couvercle et serrer à fond la vis de serrage. Pour des travaux de tournage précis ou d'ébauche difficiles, il est préférable de bloquer la tête à l'aide de deux goupilles. Les trous nécessaires sont prévus.

#### Livraison:

Avec 1 levier excentrique pour 318000, 1 clé de serrage pour 318100; 318200.

### Description technique

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Type                           | AA    |
| Largeur                        | 70 mm |
| Largeur maximale du chariot SB | 80 mm |
| Ø alésage de la tête           | 13 mm |
| Porte-à-faux maximal A         | 30 mm |
| Hauteur d'outil maximale h     | 12 mm |
| Hauteur                        | 37 mm |

|   |              |
|---|--------------|
| Ø alésage de la plaque de centrage        | 10 mm        |
| Puissance d'entraînement maximale du tour | 1,104 kW     |
| Type de produit                           | Porte-outils |

---

## Accessoires

|  |                |
|--|----------------|
| Porte-outils à changement rapide pour barre d'alésage<br>Type AA | 318200 AA      |
| Porte-outils de tour à changement rapide Type AA12/50            | 318100 AA12/50 |