



Unité de perçage, Type: 727041



Données de commande

N° commande 076520 727041

GTIN 4014586872834

Classe d'article 03F

Description

Exécution:

- **La force magnétique élevée et le commutateur de sécurité garantissent un travail sûr dans toute position.**
- **Apport de lubrifiant intégré pour une coupe propre et une durée de vie de l'outil élevée.**
- **Indication pratique de la force magnétique.**
- **Rotation droite / gauche (également pour le taraudage).**
- **Construction légère.**

Unité de perçage légère présentant une grande simplicité d'emploi, pour un travail efficace en atelier et sur chantier.

Unités de perçage magnétique à 2 vitesses

- **Roue d'avance réversible.**
- **Force magnétique accrue.**
- **Réglage de la vitesse de rotation sur 5 niveaux et mémoire de la vitesse de rotation.**

Exécution - Descriptif:

Unité de perçage légère présentant une grande simplicité d'emploi, pour un travail efficace en atelier et sur chantier.

Livraison:

Avec récipient pour lubrifiant, sangle d'arrimage, 1× goujon de centrage, crochet à copeaux, mallette.

Accessoire(s):

Sur demande.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure et mandrins, voir à partir du code art. 119000. Mandrin QuickIN-Max et fraise à carotter en carbure max. DM 100 mm adaptés disponibles sur demande.

Description technique

Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	130 - 260 min ⁻¹
Longueur base magnétique	195 mm
Largeur	198 mm
Forme du porte-outils	QuickIN
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Largeur base magnétique	90 mm
Poids	13,2 kg
Longueur	311 mm
Ø fraisage max.	31 mm
Course de travail	145 mm
Ø alésage max.	16 mm
Référence fabricant	KBM50Q
Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Hauteur	730 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	260 - 520 min ⁻¹
Ø carottage max. dans l'acier	12 - 50 mm
Ø taraudage max. dans l'acier	M16 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43