

AEG

Perceuse à percussion, Type: SB2E850R



Données de commande

N° commande	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Perceuse à percussion puissante avec:

- **Rotation droite / gauche.**
- **Raccord de sécurité.**
- **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC.**
- **Double engrenage planétaire pour un couple élevé et une adaptation optimale au matériau.**

Perceuse à percussion de 850 W compacte et puissante.

Avantage(s):

Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide métallique 1,5 – 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur, valise de transport.

Remarque(s):

Mandrins adaptés disponibles dans le groupe 34.

Description technique

Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	3200 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	13,7 m/s ²
Puissance absorbée	850 W
Référence fabricant	SB2E850R
Poids	2,8 kg
Couple maximal	56 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	1000 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	20 mm
Emballage	Mallette de transport
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
pour matériau	Pierre
pour matériau	Béton
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Perceuse à percussion