



## Porte-forets à plaquettes VARIA, V5, Ø serrage D1: 16mm



### Données de commande

N° commande	319829 16
GTIN	2050001077967
Classe d'article	33E

### Description

#### Avantage(s):

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré-réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

#### Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement.

#### Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Modèle extra court sur demande. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.

### Description technique

Longueur de col cote A	31 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	16 mm
Ø ext. D	48 mm

Support	V5
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon