



Porte-forets à plaquettes VARIA VX4, VX4, Ø serrage D1: 12mm



Données de commande

N° commande	319827 12
GTIN	2050001743428
Classe d'article	33E

Description

Exécution:

VX – Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. **Résistance de couple jusqu'à 200 Nm via le polygone.**

Avantage(s):

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Modèle extra court sur demande. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.

Description technique

Ø serrage D ₁	12 mm
--------------------------	-------

Longueur de col cote A	28 mm
Ø ext. D	42 mm
Support	VX4
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon