

**EWS**
**Porte-mandrin de fraisage axial VARIA, V5, Ø mandrin d1: 27 mm**

**Données de commande**

N° commande	319841 27
GTIN	
Classe d'article	33E

**Description**
**Avantage(s):**

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

**Utilisation:**

**Avec clavette.** Pour fraises à rainures longitudinales et transversales.

**Remarque(s):**

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V3, V4 et V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Arrosage interne sur demande.

Longueur mandrin de fraisage L<sub>4</sub>: 33 mm

Largeur de moyeu L<sub>5</sub>: 10 mm

**Description technique**

Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	33 mm
Ø mandrin d <sub>1</sub>	27 mm
Largeur de moyeu L <sub>5</sub>	10 mm

Support	V5
Type de produit	Mandrin porte-fraise