



Porte-forets à plaquettes VARIA, V4, Ø serrage D1: 6mm



Données de commande

N° commande	319825 6
GTIN	4045197317650
Classe d'article	33E

Description

Avantage(s):

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V3, V4 et V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Modèle extra court sur demande.

Longueur de col cote A: 16 mm

Ø ext. D: 25 mm

Description technique

Ø serrage D ₁	6 mm
Longueur de col cote A	16 mm

Ø ext. D	25 mm
Support	V4
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon