



Porte-forets à plaquettes VARIA VX4, VX4, Ø serrage D1: 25mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319827 25 |
| GTIN | 2050001743459 |
| Classe d'article | 33E |

Description

Exécution:

VX – Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. **Résistance de couple jusqu'à 200 Nm via le polygone.**

Avantage(s):

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Modèle extra court sur demande. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.

Description technique

| | |
|------------------------|-------|
| Longueur de col cote A | 33 mm |
|------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Ø serrage D ₁ | 25 mm |
| Ø ext. D | 42 mm |
| Support | VX4 |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |