

mato

Pistolet à graisse pneumatique, 400 g



Données de commande

N° commande	083585
GTIN	4016553410056
Classe d'article	08H

Description

Exécution:

Pistolets à graisse pneumatiques à une main présentant un équilibre exceptionnel. **Système d'injection unique pour un contrôle optimal de la graisse (1 cm³ / course)**, rapport de pression 1:60.

Remplissage possible avec de la graisse en vrac (capacité: 500 cm³) ou cartouches (capacité: 400 g).

Pour graisses jusqu'à NLGI 2.

Livraison:

Avec tuyau en caoutchouc et agrafe hydraulique à 4 mâchoires.

Pression de service: 400 bar

Pression d'essai: 800 bar

Raccord fileté du flexible: R1/8 pouce

Plage de fonctionnement alimentation en air comprimé: 3 - 8 bar

Description technique

Pression d'essai	800 bar
Plage de fonctionnement alimentation en air comprimé	3 - 8 bar
Raccord fileté du flexible	R1/8 pouce
Pression de service	400 bar

Attribut des noms de produit	400 g
Type de produit	Pompes de graissage

Accessoires

Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage standard Type UNI	083590 UNI
Tuyau métallique flexible avec raccord coulissant Raccord fileté 1/8	083588 1/8
Agrafe hydraulique à 4 mâchoires Raccord fileté 1/8	083589 1/8
Agrafe hydraulique à 4 mâchoires safeLOCK Raccord fileté 1/8	083596 1/8
Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage standard Type PLUS	083590 PLUS
Tuyau métallique flexible avec agrafe hydraulique à 4 mâchoires Raccord fileté 1/8	083586 1/8
Raccord rigide avec agrafe universelle Raccord fileté 1/8	083583 1/8
Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage Lube-Shuttle® Type PLUS	083592 PLUS
Cartouche de graisse multi-usages pour Pompes de graissage Lube-Shuttle® Type UNI	083592 UNI
Raccord rigide avec agrafe pointue Raccord fileté 1/8	083584 1/8