

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, double, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25 mm



Données de commande

N° commande	318811 25
GTIN	2050001673114
Classe d'article	36D

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 100 mm

Longueur de serrage L₁: 58 mm

B: 40 mm

Ø ext. D: 102 mm

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
B	40 mm
Longueur de serrage L ₁	58 mm
Pour carré porte-outils	25 mm
Ø ext. D	102 mm
Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3

Arrosage interne

oui

Type de produit

Porte-outils