

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, triple, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 20mm**Données de commande**

N° commande	318814 20
GTIN	2050001672650
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Description technique

Pour carré porte-outils	20 mm
Longueur de col cote A	90 mm
B	30 mm
Longueur de serrage L ₁	45 mm
Ø ext. D	90 mm
Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

