



Porte-outils de filetage à changement rapide sans outil, Type: AFG



Données de commande

N° commande	318700 AFG
GTIN	4045197316325
Classe d'article	36A

Description

Exécution:

Porte-outils avec mouvement de retour de la lame à fileter pour filetage extérieur.

Avantage(s):

L'outil à fileter peut être dégagé rapidement de la pièce à usiner par un excentrique lorsque la fin du filetage est atteinte. L'approche du support pour le prochain passage de l'outil à fileter peut déjà être effectuée pendant le retour. L'outil à fileter peut être pivoté conformément à l'angle de pas du filetage à réaliser.

Utilisation:

Avec lame à fileter Komet.

Adapté pour 318000: A

Longueur: 150 mm

Description technique

Longueur	150 mm
Adapté pour 318000	A
Type	AFG

