

SWISS TOOLS

Porte-outils pour barres d'alésage, PSC 63, Ø serrage D1: 10mm**Données de commande**

N° commande	318888 10
GTIN	2050001672902
Classe d'article	36D

Description**Utilisation:**

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de barres d'alésage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

L ₁	58 mm
Ø serrage D ₁	10 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Ø ext. D	34 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

