Marteau perforateur 230 V, Type: PLH32XE

Données de commande

N° commande	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Classe d'article	03M

Description

Exécution:
- **Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.**
- **Mandrin SDS-Plus.**
- **Carter d'engrenage métallique résistant.**
- **Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.**

Marteau combiné fonctionnant sur secteur avec force de frappe élevée pour le perçage dans le béton jusqu'à 32 mm. Câble secteur de 4 m.
- **Système de changement rapide d'outil FIXTEC pour remplacer sans outil le mandrin SDS-Plus par le mandrin à serrage rapide métallique et vice versa.**
- **Stop de rotation pour travaux de burinage légers.**
- **Accouplement de sécurité protégeant l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret.**
- **Système antivibratoire AVS.**

Avantage(s):
Système antivibratoire.
Livraison:
Avec adaptateur FIXTEC SDS-Plus, mandrin à serrage rapide 1,5 – 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur, valise de transport.
Remarque(s):
Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

Description technique

Puissance absorbée	900 W
∅ perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Nombre de coups max.	4500 - 4500 min^{-1}
Référence fabricant	PLH32XE
∅ perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Poids	3,6 kg
Forme du porte-outils	SDS-Plus
Vibrations maximales suivant EN	22 m/s^2
Energie de frappe	3,8 J
∅ perçage hélicoïdal max. dans le béton	32 mm
Plage de vitesses de rotation	0 - 800 min^{-1}
Queue	SDS Plus
Emballage	Valise
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Béton
pour matériau	Pierre
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Marteau perforateur

Accessoires

Jeu de forets à embout multi-usages en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) ∅ foret 4-10 mm	787057 4-10
Foret multi-usage en carburelong avec support SDS-plus ∅ foret 12 mm	787060 12
	787060 10

Foret multi-usage en carburelong avec support SDS-plus ∅ foret 10 mm	
Jeu de forets multi-usages en carburelongs ∅ foret 6-12 mm	787055 6-12
Jeu de forets multi-usages en carbure ∅ foret 4-10 mm	787050 4-10
Foret multi-usage en carburelong avec support SDS-plus ∅ foret 8 mm	787060 8