

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, simple, à droite, PSC 63, Pour carré porte-outils: 20mm**Données de commande**

N° commande	318860 20
GTIN	2050001672605
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
B	30 mm
Longueur de serrage L ₁	75 mm
Pour carré porte-outils	20 mm
Ø ext. D	80 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

