

Garant**Pack promotionnel 3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 41 pièces****Données de commande**

N° commande	GG6057 SD
GTIN	4069515051705
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et nouvelle fermeture rapide, simple d'emploi. Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M10.

Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 – M6, vis à fente avec filetage M2 – M4 et pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

3 coffrets de douilles 630325 SD.

Livraison:

Douilles 6 pans, Surface Drive: 13 pièces 631225 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces similaires à 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 3 pièces similaires à 675320 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 3 pièces similaires 675250 réf. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 6 pièces similaires 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Poignées transversales: 1 pièce 633029 réf. 116

Poignées emmanchées: 1 pièce 632829 réf. 146

Cardans: 1 pièce 633529 réf. 1/4

Cliquets: 1 pièce 632025 réf. 1/4 avec éjecteur

Porte-emboutsE 6,3: 1 pièce similaire 675020 réf. 6,3K, pour embouts 1/4 pouce C 6,3

adaptateur: 1 accouplement 6 pans E 6,3 – carré 1/4 pouce

Pièce intermédiaire pour embouts: 1 pièce similaire 676800, douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce

Présentation dans: coffret en plastique ABS

Rallonges "Wobble-Fix": 2 pièces 632519 réf. 50; 100

Description technique

Plage d'ouvertures de clés Surface Drive	4-14 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Nombre de pièces	41
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Douille 6 pans Surfacedrive
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Profil douille 6 pans	Surfacedrive
Carré avec Wobble-Fix	avec angle de pivotement
Emballage	Boîtier en plastique ABS avec fermeture rapide
Longueur	257 mm
Largeur	147 mm

Fiche technique

Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	5×10
Type de produit	Clé à douilles
USP1	3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 41 pièces

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6057 SD