

mato

Tuyau métallique flexible avec agrafe hydraulique à 4 mâchoires, Raccord fileté: 1/8



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 083586 1/8 |
| GTIN | 4016553254018 |
| Classe d'article | 08H |

Description

Adapté(s) pour:

Pompes de graissage 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Description technique

| | |
|-----------------------------|----------|
| Raccord fileté | 1/8 |
| Pression d'éclatement tuyau | 1650 bar |
| Ø tuyau | 16 mm |
| Longueur totale | 300 mm |
| Type de produit | Tuyau |