

SWISS TOOLS

**Porte-outils diagonal, 45°, à gauche, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm****Données de commande**

N° commande	318826 25
GTIN	2050001673480
Classe d'article	36D

**Description****Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

**Utilisation:**

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

**Description technique**

Déport pointes f	15 mm
Pour carré porte-outils	25 mm
B	40 mm
Longueur de serrage L <sub>1</sub>	58 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Ø ext. D	102 mm
Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils

