

AEG

Perceuse à percussion, Type: SB2E1100RV



Données de commande

N° commande	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Perceuse à percussion puissante avec:

- **Rotation droite / gauche.**
- **Raccord de sécurité.**
- **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC.**
- **Double engrenage planétaire pour un couple élevé et une adaptation optimale au matériau.**

Perceuse à percussion de 1100 W compacte et puissante avec système anti-vibrations (AVS).

Avantage(s):

Système antivibratoire.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide métallique 1,5 – 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur, valise de transport.

Remarque(s):

Mandrins adaptés disponibles dans le groupe 34.

Description technique

Couple maximal	60 Nm
Vibrations maximales suivant EN	13,7 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	22 mm
Référence fabricant	SB2E1100RV
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	3200 min ⁻¹
Poids	2,9 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Puissance absorbée	1100 W
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	1000 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Emballage	Mallette de transport
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Béton
pour matériau	Pierre
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Perceuse à percussion