

SWISS TOOLS

## Porte-outils axial, double, à droite, HSK-T 40, Pour carré porte-outils: 20 mm



### Données de commande

N° commande	318611 20
GTIN	2050001715326
Classe d'article	36D

### Description

#### Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

#### Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 80 mm

Longueur de serrage L<sub>1</sub>: 45 mm

B: 30 mm

Ø ext. D: 80 mm

### Description technique

B	30 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Pour carré porte-outils	20 mm
Longueur de serrage L <sub>1</sub>	45 mm
Ø ext. D	80 mm
Support	HSK-T 40

Norme de porte-outils

ISO 12164-3

Arrosage interne

oui