



Pack promotionnel Produit de jointoyage, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG3345 85-21
GTIN	
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Utilisation:

Haute résistance, durcissement rapide. Idéal pour le collage de paliers, douilles, roues dentées; permet des tolérances de fabrication plus grandes. Viscosité 2600 – 3400 mPas.

Livraison:

5 × produits de jointoyage, 50 ml, 083345 85#21.

Remarque(s):

D'abord prétraiter les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Description technique

Démontage	uniquement par chauffage
Viscosité dynamique	2600 - 3400 mPas
Classe de résistance	Très fort

Fiche technique

Pour tailles de filetages M jusqu'à	M36
Pour tailles de filetages en pouces	1/2 pouce
Utilisable après	1 - 3 h
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Propriété	propriété thixotropique
Propriété	résistance mécanique
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	résistance à la corrosion
Propriété	résistant aux vibrations
Propriété	durcissement rapide
Maniabilité après	2 - 5 min
Température de stockage	20 °C
Plage de températures	-55 - 150 °C
Référence fabricant	85-21
Ecart maximal	0,2 mm
Densité	1,1 g/cm ³
Couleur	Vert
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Jointoyage
pour matériau	Métal
Contenance	50 ml
Point d'éclair	100 °C
Couple initial de décollement min.	30 Nm
Forme	liquide
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produit de jointoyage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3345 85-21
