

**Unité de perçage, Type: 727042****Données de commande**

N° commande	076520 727042
-------------	---------------

GTIN	4014586874272
------	---------------

Classe d'article	03F
------------------	-----

Description**Exécution:**

- **La force magnétique élevée et le commutateur de sécurité garantissent un travail sûr dans toute position.**
- **Apport de lubrifiant intégré pour une coupe propre et une durée de vie de l'outil élevée.**
- **Indication pratique de la force magnétique.**
- **Rotation droite / gauche (également pour le taraudage).**
- **Construction légère.**

Unités de perçage magnétique à 2 vitesses

- **Roue d'avance réversible.**
- **Force magnétique accrue.**
- **Réglage de la vitesse de rotation sur 5 niveaux et mémoire de la vitesse de rotation.**

Gain de temps et d'argent grâce à l'**avance de perçage à commande automatique** et au capteur d'inclinaison.

Livraison:

Avec récipient pour lubrifiant, sangle d'arrimage, 1x goujon de centrage, crochet à copeaux, mallette.

Accessoire(s):

Sur demande.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure et mandrins, voir à partir du code art. 119000. Mandrin QuickIN-Max et fraise à carotter en carbure max. DM 100 mm adaptés disponibles sur demande.

Description technique

Ø fraisage max.	50 mm
Référence fabricant	KBM50auto
Largeur base magnétique	90 mm
Ø carottage max. dans l'acier	12 - 50 mm
Forme du porte-outils	QuickIN / MK3
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	130 - 260 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	23 mm
Longueur base magnétique	195 mm
Poids	16,2 kg
Puissance absorbée	1200 W
Ø alésage max.	23 mm
Tension	230 V
Largeur	198 mm
Longueur	311 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	260 - 520 min ⁻¹
Course de travail	145 mm
Hauteur	730 mm
Ø taraudage max. dans l'acier	M16 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise
Type de produit	Unités de perçage

Accessoires

119000 65

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 65 mm

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 16 mm

119000 16

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 35 mm

119000 35

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 43 mm

119000 43

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 52 mm

119000 52

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 18 mm

119000 18

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 32 mm

119000 32

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 13 mm

119000 13

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 25 mm

119000 25

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 36 mm

119000 36

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 21 mm

119000 21

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 15 mm

119000 15

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 55 mm

119000 55

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 20 mm

119000 20

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 38 mm

119000 38

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 50 mm

119000 50

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 24 mm

119000 24

119000 22

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 22 mm

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 45 mm

119000 45

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 62 mm

119000 62

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 14 mm

119000 14

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 17 mm

119000 17

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 12 mm

119000 12

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 30 mm

119000 30

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 60 mm

119000 60

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 26 mm

119000 26

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 40 mm

119000 40

Fraise à carotter carbureprof. de coupe 35 mm Ø DC 28 mm

119000 28