



Marteau perforateur sans fil sans batterie, chargeur ni valise, Type: M12CH4



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 075532 M12CH4 |
| GTIN | 4002395002719 |
| Classe d'article | 03L |

Description

Exécution:

- **Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.**
- **Mandrin SDS-Plus.**
- **Carter d'engrenage métallique résistant.**
- **Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.**

Marteau perforateur sans fil, avec batterie Li-Ion Red 12 V / 4,0 Ah avec moteur EC sans balais POWERSTATE, optimisé pour le perçage dans le béton et la maçonnerie de Ø 4 – 10 mm. Composants électroniques Redlink – Protection contre la surcharge pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Avantage(s):

Moteur sans balais POWERSTATE™.

Livraison:

Version zéro – sans batterie, chargeur ni valise.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

Description technique

| | |
|---|-----------------------------------|
| Vibrations maximales suivant EN | 4,4 m/s ² |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm |
| Nombre de coups max. | 6575 min ⁻¹ |
| Energie de frappe | 1,1 J |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 13 mm |
| Forme du porte-outils | SDS-Plus |
| Référence fabricant | M12CH-0 |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 12 V |
| Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) |
| Plage de vitesses de rotation | 0 - 900 min ⁻¹ |
| Queue | SDS Plus |
| Nombre de batteries incluses | 0 |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| pour matériau | Pierre |
| pour matériau | Béton |
| pour matériau | Maçonnerie |
| Type de produit | Marteau perforateur |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Chargeur de batterie Type M1218FC | 073840 M1218FC |
| Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12 | 073815 MB12 |
| Chargeur de batterie Type M1218C | 073840 M1218C |