



Kit de démarrage standard, Pour filetage M: M10



Données de commande

N° commande	082710 M10
GTIN	2050001739940
Classe d'article	04D

Description

Description:

Le fluoforet génère, par le biais du profil polygonal en carbure, une chaleur frictionnelle qui rend malléable les matériaux métalliques en tout genre. Il est ainsi possible de réaliser en quelques secondes, sans copeaux une épaisseur supplémentaire dans différentes épaisseurs de matériaux.

Avantage(s):

- **Important gain de temps et d'argent par rapport aux procédés traditionnels (p. ex. écrous à sertir)**
- **Sans copeaux ni déchets; remplace les rivets écrous, à souder et à sertir.**
- **Base solide pour les filetages avec des forces d'arrachement élevées.**
- **Pour toutes les épaisseurs de matériaux et les filetages courants (filetages suivant DIN 13).**

Livraison:

- **1 mandrin spécial CM2 avec bague de refroidissement.**
- **1 clé à fourche et à ergot.**
- **4 pinces de serrage ER25 dans les tailles adaptées pour M4 – M12.**
- **1 fluoforet Flowdrill du filetage choisi.**
- **1 taraud à refouler Flowtap du filetage choisi.**
- **1 produit anti-collage spécial pour fluoperçage avec pinceau en laiton (FDKS100; 100 g).**
- **1 huile spéciale pour tarauds à refouler avec pinceau (FTMZ100; 100 ml).**
- **1 valise avec notice d'utilisation succincte (manuel détaillé disponible au téléchargement au format PDF).**

Remarque(s):

Autres modèles et assortiments pour applications spéciales (p. ex. pour tôles minces) disponibles sur demande. **Tarauts à refouler adaptés, voir codes art. 139115 et suivants.**

Description technique

Pour filetage M	M10
Type de produit	Fluoforets

Accessoires

Taraud machine à refouler sans goujures de lubrificationHSS-E-PM 6HX M M10	139115 M10
---	------------