

mato

Tuyau métallique flexible avec agrafe hydraulique à 4 mâchoires, Raccord fileté: M10



Données de commande

N° commande	083586 M10
GTIN	4016553254001
Classe d'article	08H

Description

Adapté(s) pour:

Pompes de graissage avec raccord fileté M10×1.

Description technique

Raccord fileté	M10×1
Pression d'éclatement tuyau	1650 bar
Ø tuyau	16 mm
Longueur totale	300 mm
Type de produit	Tuyau