



## Porte-outils, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 20 mm



### Données de commande

N° commande	319000 20
GTIN	4045197190987
Classe d'article	32V

### Description

#### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

#### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

#### Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

### Description technique

h <sub>6</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	30 mm

$h_2$	22 mm
Queue $\varnothing d_1$	20 mm
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
Code couleur queue VDI	VDI 20
$b_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	30 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

---

## Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------