

HOLEX**Mandrin de taraudage à changement rapide, SA 40, Capacité de taraudage: M6-20****Données de commande**

N° commande	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Classe d'article	32P

Description**Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D₁: 31 mm

Longueur de col cote A: 100 mm

Description technique

Ø ext. D	55 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Longueur de col cote A	100 mm
Compensation pression	12,5 mm
Ø int. D ₁	31 mm
Compensation extension	12,5 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Type de produit	Mandrins de taraudage

Accessoires

Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335430 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335430 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335647 12
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335620 14
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335647 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335647 10
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces	335470
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335620 10
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335647 14
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335430 6
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335647 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335647 7
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335620 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335430 11
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40	308812 40
	335620 7

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335647 16
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40	308810 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335430 8
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335620 11
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335430 12
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335430 10
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335647 8
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335620 12
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335647 6
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335620 9