

Garant**Mandrin de taraudage à changement rapide, Ø queue 20 mm, Capacité de taraudage: M3-12****Données de commande**

N° commande	334620 M3-12
GTIN	4045197487865
Classe d'article	31P

Description**Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.

Queue cylindrique DIN 1835 – types B et E.

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Compensation pression: 7,5 mm

Compensation extension: 7,5 mm

Ø ext. D: 38 mm

Ø int. D₁: 19 mm

Longueur de col cote A: 39 mm

Description technique

Ø ext. D	38 mm
Compensation pression	7,5 mm
Ø int. D ₁	19 mm
Capacité de taraudage	M3 – M12
Compensation extension	7,5 mm
Longueur de col cote A	39 mm
Support	Ø queue 20 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage

Accessoires

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335645 6
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335420 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335610 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335610 3,5
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335645 3,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335420 3,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335420 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335645 4,5
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 8 pièces	335460
	335420 9

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm

335610 10

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm

335645 8

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm

335420 7

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm

335610 11

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm

335645 10

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

335645 9

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm

335610 6

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm

335645 7

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm

335610 4,5

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm

335610 7

Jeu d'adaptateurs de taraudage avec friction, 8 pièces

335650

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm

335420 6

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

335610 9

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm

335420 4,5