

**Garant****Mandrin de taraudage à changement rapide, HSK-A 100, Capacité de taraudage: M6-20****Données de commande**

N° commande	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Classe d'article	31P

**Description****Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
  - **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**
- Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.**

**Utilisation:**

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Clé à douilles 309890.

**Remarque(s):**

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 12164-1

Compensation pression: 10 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 60 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 31 mm

Longueur de col cote A: 100 mm

## Description technique

Ø int. D <sub>1</sub>	31 mm
Compensation pression	10 mm
Ø ext. D	60 mm
Compensation extension	12,5 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Longueur de col cote A	100 mm
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335620 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335647 14
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335430 6
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335647 16
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335620 9
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335430 8

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335620 10
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335647 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335647 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335647 8
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335620 12
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335430 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335430 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335647 12
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335647 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335430 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335647 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335620 11
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335620 14
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335647 6
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces	335470
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335430 9

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335430 12
Conduits d'arrosage HSK Pour HSK 100	309880 100
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335620 8