

**Garant****Mandrin de taraudage à changement rapide, SA 50, Capacité de taraudage: M6-20****Données de commande**

N° commande	334638 M6-20
GTIN	4045197488473
Classe d'article	31P

**Description****Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

**Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.**

**Utilisation:**

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

**Remarque(s):**

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 31 mm

Longueur de col cote A: 83 mm

## Description technique

Ø int. D <sub>1</sub>	31 mm
Ø ext. D	55 mm
Compensation pression	12,5 mm
Compensation extension	12,5 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Longueur de col cote A	83 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335647 11
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces	335470
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335647 14
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
	335620 9

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm

335647 16

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm

335647 7

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm

335620 10

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

335647 9

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm

335620 7

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm

335430 11

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm

335647 6

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm

335430 9

Tirette étanche, type B Pour cône 50

308620 50

Tirette 90° étanche Pour cône 50

308795 50

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm

335620 11

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm

335430 8

Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50

308605 50

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm

335647 10

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm

335620 12

Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50

308812 50

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50

308820 50

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50

308615 50

Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335620 14
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335430 12
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335647 12
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335620 8
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335430 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335647 8
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335430 7
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335430 6
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50