

SWISS TOOLS

## Porte-lames de tronçonnage radial, PSC 50, pour hauteur de lame H: 26 mm



### Données de commande

N° commande	318899 26
GTIN	2050001714718
Classe d'article	36D

### Description

#### Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de lames de rainurage.

#### Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Longueur de col cote A: 58 mm

L<sub>1</sub>: 53 mm

Ø ext. D: 80 mm

### Description technique

Longueur de col cote A	58 mm
L <sub>1</sub>	53 mm

pour hauteur de lame H	26 mm
Ø ext. D	80 mm
Support	PSC 50
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui