

**HOLEX****Mandrin de taraudage à changement rapide, SA 50, Capacité de taraudage: M3-12****Données de commande**

N° commande	334642 M3-12
GTIN	4045197488480
Classe d'article	32P

**Description****Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

**Utilisation:**

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

**Remarque(s):**

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Compensation pression: 7,5 mm

Compensation extension: 7,5 mm

Ø ext. D: 38 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 19 mm

Longueur de col cote A: 62 mm

**Description technique**

Compensation pression	7,5 mm
Compensation extension	7,5 mm
Longueur de col cote A	62 mm
Capacité de taraudage	M3 – M12
Ø ext. D	38 mm
Ø int. D <sub>1</sub>	19 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335420 9
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335420 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335420 11
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 8 pièces	335460
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335610 3,5
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
	308820 50

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1  
(anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50

Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335420 4,5
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335645 6
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335610 4,5
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335420 3,5
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335610 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335645 10
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335420 6
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335610 11
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335610 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335610 8
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335645 7
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335610 6
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335420 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335610 10
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335645 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335645 4,5
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335645 3,5
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335645 8
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50