

**Garant****Mandrin de taraudage à changement rapide, Ø queue 25 mm, Capacité de taraudage: M3-12****Données de commande**

N° commande	334624 M3-12
GTIN	4045197487889
Classe d'article	31P

**Description****Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

**Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.**

Queue cylindrique DIN 1835 – types B et E.

**Utilisation:**

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

**Remarque(s):**

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Compensation pression: 7,5 mm

Compensation extension: 7,5 mm

Ø ext. D: 38 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 19 mm

Longueur de col cote A: 39 mm

**Description technique**

Capacité de taraudage	M3 – M12
Ø ext. D	38 mm
Compensation pression	7,5 mm
Ø int. D <sub>1</sub>	19 mm
Longueur de col cote A	39 mm
Compensation extension	7,5 mm
Support	Ø queue 25 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Jeu d'adaptateurs de taraudage avec friction, 8 pièces	335650
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335610 3,5
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335610 6
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335420 3,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335645 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335610 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335610 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335645 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335610 9
	335645 8

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud  
8 mm

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud  
3,5 mm

335645 3,5

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud  
4,5 mm

335645 4,5

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø  
queue taraud 8 mm

335610 8

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 9 mm

335420 9

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 6 mm

335420 6

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 10 mm

335420 10

Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 8 pièces

335460

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 11 mm

335420 11

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø  
queue taraud 11 mm

335610 11

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø  
queue taraud 4,5 mm

335610 4,5

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud  
6 mm

335645 6

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud  
10 mm

335645 10

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 7 mm

335420 7

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue  
taraud 4,5 mm

335420 4,5