



Mandrin de taraudage à changement rapide, SA 50, Capacité de taraudage: M6-20



Données de commande

N° commande	334642 M6-20
GTIN	4045197488497
Classe d'article	32P

Description

Exécution:

- Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
- Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Utilisation:

- Réalisation de taraudages de précision.
- Utilisables pour filetages gauche et droite.
- Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

Remarque(s):

- Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.
- Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D₁: 31 mm

Longueur de col cote A: 83 mm

Description technique

Ø ext. D	55 mm
Compensation pression	12,5 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Ø int. D ₁	31 mm
Compensation extension	12,5 mm
Longueur de col cote A	83 mm
Support	SA 50
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Type de produit	Mandrins de taraudage

Accessoires

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335620 14
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335647 12
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335647 14
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335430 12
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335620 8
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335647 8
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335620 12
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335430 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335620 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335620 11
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335430 9
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335647 6
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
	335647 9

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
9 mm

Tirette 90° étanche Pour cône 50 308795 50

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
10 mm 335647 10

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50 308740 50

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 11 mm 335430 11

Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces 335470

Tirette 45° étanche Pour cône 50 308760 50

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
11 mm 335647 11

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône
50 308700 50

Tirette Type B Pour cône 50 308640 50

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
7 mm 335647 7

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø
queue taraud 7 mm 335620 7

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 10 mm 335430 10

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 8 mm 335430 8

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue
taraud 6 mm 335430 6

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA
50 308830 50

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø
queue taraud 10 mm 335620 10

Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud
16 mm 335647 16

Tirette 60° étanche Pour cône 50 308785 50