

Garant**Mandrin de taraudage à changement rapide, Ø queue 25 mm, Capacité de taraudage: M6-20****Données de commande**

N° commande	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Classe d'article	31P

Description**Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.

Queue cylindrique DIN 1835 – types B et E.

Utilisation:

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Remarque(s):

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D₁: 31 mm

Longueur de col cote A: 64 mm

Description technique

Ø int. D ₁	31 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Longueur de col cote A	64 mm
Ø ext. D	55 mm
Compensation pression	12,5 mm
Compensation extension	12,5 mm
Support	Ø queue 25 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage

Accessoires

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335430 6
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335620 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335620 12
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335430 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335620 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335620 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335647 16

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335430 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335647 10
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335647 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335647 8
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces	335470
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335647 12
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335620 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335647 9
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335430 8
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335430 10
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335430 12
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335430 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335620 8
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335647 11
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335620 14
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335647 14
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335647 6

