

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, double, à droite, PSC 50, Pour carré porte-outils: 20 mm



Données de commande

N° commande	318923 20
GTIN	2050001715531
Classe d'article	36D

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 98 mm

Longueur de serrage L₁: 75 mm

B: 30 mm

Ø ext. D: 80 mm

Description technique

Pour carré porte-outils	20 mm
Longueur de serrage L ₁	75 mm
B	30 mm
Longueur de col cote A	98 mm
Ø ext. D	80 mm
Support	PSC 50

Norme de porte-outils

ISO 26623-2

Arrosage interne

oui