

## Garant

**Porte-outil eco, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 30 mm**



### Données de commande

N° commande	319001 30
GTIN	4045197522597
Classe d'article	31V

### Description

#### Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.**

#### Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

#### Norme:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: ZA

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

### Description technique

h <sub>5</sub>	38 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

---

## Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------