



Porte-outils, forme C1 axial, à droite, Queue Ø d1: 16 mm



Données de commande

N° commande	319100 16
GTIN	4045197373717
Classe d'article	32V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Largeur de queue b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Description technique

Queue Ø d ₁	16 mm
h ₆	22 mm

Largeur de queue b_3	13 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16
h_1	12 mm
h_2	17 mm
b_2	24 mm
b_1	43 mm
h_5	20 mm
l_1	44 mm
Forme	C
Type de produit	Porte-outils VDI

Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------