

Garant

Porte-outils eco, forme B2 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 30 mm



Données de commande

N° commande	319011 30
GTIN	4045197523624
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

GARANT eco – Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils de gorgeage du système GARANT eco – 273830 – 273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT eco –273651.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 30
l_2	40 mm
l_1	22 mm
h_2	29 mm
h_6	35 mm
h_1	20 mm
b_1	70 mm
b_2	35 mm
h_5	38 mm
Queue $\varnothing d_1$	30 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI