

**HOLEX****Mandrin de taraudage à changement rapide, Ø queue 25 mm, Capacité de taraudage: M3-12****Données de commande**

N° commande	334626 M3-12
GTIN	4045197488404
Classe d'article	32P

**Description****Exécution:**

- Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
- Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Queue cylindrique DIN 1835 – types B et E.

**Utilisation:**

- Réalisation de taraudages de précision.
- Utilisables pour filetages gauche et droite.
- Pour machines CN et centres d'usinage.

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

**Remarque(s):**

- Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.
- Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.

Compensation pression: 7,5 mm

Compensation extension: 7,5 mm

Ø ext. D: 38 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 19 mm

Longueur de col cote A: 41 mm

**Description technique**

Longueur de col cote A	41 mm
Ø ext. D	38 mm
Capacité de taraudage	M3 – M12
Compensation pression	7,5 mm
Compensation extension	7,5 mm
Ø int. D <sub>1</sub>	19 mm
Support	Ø queue 25 mm
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335420 11
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335610 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335645 8
Jeu d'adaptateurs de taraudage avec friction, 8 pièces	335650
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335420 9
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335610 6
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335420 8
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335645 3,5
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335610 10
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335610 11
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335645 9

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335420 3,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335420 10
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335645 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 3,5 mm	335610 3,5
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335610 4,5
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335420 7
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335610 8
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335645 6
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335420 6
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335645 4,5
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335610 7
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335645 10
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 8 pièces	335460
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 4,5 mm	335420 4,5