


**Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue Ø d1: 50 mm**

**Données de commande**

N° commande	319060 50
GTIN	4045197373700
Classe d'article	32V

**Description**
**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Norme:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forme: ZA

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

**Description technique**

h <sub>5</sub>	35 mm
----------------	-------

$h_6$	60 mm
$h_2$	41 mm
$l_1$	30 mm
Queue $\varnothing d_1$	50 mm
$b_1$	100 mm
$l_2$	55 mm
$b_2$	50 mm
$h_1$	32 mm
Code couleur queue VDI	VDI 50
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI

## Accessoires

Clé de montage pour buse à bille Taille 10	319003 10
--	-----------