

SWISS TOOLS

Porte-outils axial, simple, à gauche, PSC 40, Pour carré porte-outils: 20 mm



Données de commande

N° commande	318902 20
GTIN	2050001715661
Classe d'article	36D

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Arrosage interne: oui

Longueur de col cote A: 80 mm

Longueur de serrage L₁: 60 mm

B: 30 mm

Ø ext. D: 80 mm

Description technique

Longueur de serrage L ₁	60 mm
B	30 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Pour carré porte-outils	20 mm
Ø ext. D	80 mm
Support	PSC 40

Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils