

**HOLEX****Mandrin de taraudage à changement rapide, BT 40, Capacité de taraudage: M6-20****Données de commande**

N° commande	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Classe d'article	32P

**Description****Exécution:**

- **Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.**
- **Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.**

**Utilisation:**

- **Réalisation de taraudages de précision.**
- **Utilisables pour filetages gauche et droite.**
- **Pour machines CN et centres d'usinage.**

**Accessoire(s):**

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420 – 335660.

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clé de serrage AB 308820; 308835.

**Remarque(s):**

- **Mandrins de taraudage à changement rapide avec d'autres types de queues réf. M14 – M33 disponibles sur demande.**
- **Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l'arrosage par le centre.**

Norme de porte-outils: ISO 7388-2

Compensation pression: 12,5 mm

Compensation extension: 12,5 mm

Ø ext. D: 55 mm

Ø int. D<sub>1</sub>: 31 mm

Longueur de col cote A: 100 mm

**Description technique**

Ø int. D <sub>1</sub>	31 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Ø ext. D	55 mm
Compensation extension	12,5 mm
Compensation pression	12,5 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Type de produit	Mandrins de taraudage

## Accessoires

Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308803 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335647 10
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335620 12
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40	308810 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Jeu d'adaptateurs de taraudage sans friction, 9 pièces	335470
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335620 10

Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335430 6
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335430 16
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335620 9
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335430 9
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335620 8
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 9 mm	335647 9
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335647 12
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335620 14
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335647 16
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335430 7
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40

Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335620 7
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335430 8
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 12 mm	335430 12
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 16 mm	335620 16
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335430 14
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 14 mm	335647 14
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335430 11
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité Ø queue taraud 10 mm	335430 10
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 8 mm	335647 8
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335647 11
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40

Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 7 mm	335647 7
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335620 6
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40	308812 40
Rallonge de base avec friction de sécurité Ø queue taraud 6 mm	335647 6
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité Ø queue taraud 11 mm	335620 11